



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00256

## MAGIC LIGHT ACABADO K110

### Ficha tecnica

**NOMBRE:**

**MAGIC LIGHT ACABADO K110**

**GRUPO:**

acabado al agua luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta

**USO**

decoración de interiores

**CARACTERISTICAS:**

**Peso específico:** 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C

**Viscosidad:** = = =

**Rendimiento:** 8 - 10 m<sup>2</sup> una capa para soportes lisos (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de soporte y al método de aplicación)

**Efecto estetico:** luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta

**Colores:** azul en la oscuridad; verde, blanco, rojo y amarillo bajo la luz ultravioleta

**Envases:** LT. 0,500 - LT. 1

**SECADO:**

**En superficie:** 3 - 6 horas a 20°C

**Repintado:** = = =

**En profundidad:** 24 - 36 horas a 20°C

**CARACTERISTICAS**

**Y** Pintura al agua transparente, para interiores, que absorbe la luz natural y artificial para luego devolverla en la oscuridad completa.

**RESISTENCIA:**

Es por ello que iluminando durante por lo menos 5 minutos un ambiente pintado con MAGIC LIGHT Acabado K 110 y apagando posteriormente la luz, las paredes tratadas se iluminarán progresivamente para luego estabilizarse pasados algunos minutos. La luminiscencia puede durar entre 5 y 7 horas dependiendo de la cantidad de luz absorbida y de la intensidad de la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa el tiempo. MAGIC LIGHT Acabado K110 permanece opaco y transpirante. Si se refuerza la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Acabado K 110 utilizando lámparas de Wood (neón o lámpara ultravioleta), su color cambiará desde azul (en la oscuridad) hasta verde, blanco, rojo y amarillo.

**PREPARACION**

El soporte tiene que ser blanco o de color claro. Si está ya pintado, tiene que ser bien fijado y no en estado pulverulento. Al contrario, quitar todo y aplicar una o dos manos de Primer 400. Pasadas aprox. 8 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K 110.

**SOPORTES:**

**PREPARACION**

**Dilución:** listo para utilizar, mezclarlo bien con una varilla de madera

**PRODUCTO:**

**APLICACION:**

**Sistema:** pincel, rodillo, esponja de mar o spray

**Numero de capas:** 1 o más

**CICLO APLICATIVO:**

MAGIC LIGHT Acabado K110 se aplica sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento con Pincel PV 76, con Esponja de mar PV 32 o con Rodillo de Esponja de grano grueso.

pagina 1 de 2

SC 00256



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) • [www.valpaintjungle.it](http://www.valpaintjungle.it)

En alternativa, con Multispray y boquilla de 2,5 – 3 mm.  
Es suficiente aplicar una sola capa de MAGIC LIGHT Acabado K 110.  
Con dos capas, el efecto será más lleno de estrellas. Durante la aplicación con pincel o rodillo, es necesario cruzar los movimientos suavemente sin destruir las partículas de producto que quedan en relieve.  
Después de aprox 24 horas a 20° C, las partículas se comprimirán llegando a ser pequeñas gotas lievemente en relieve.

**Almacenamiento:** en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

**NOTAS:**

- Mezclar cuidadosamente antes de usar con una varilla de madera o metal.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón después del utilizzo.

**Ficha n° SC 00256 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

Edición n° 1

Abril 2015

**pagina 2 de 2**